

LSE™ 通用离心机

与15ml / 50ml 锥形离心管完美匹配



LSE™通用离心机



LSE™通用离心机转子

LSE通用离心机应用广泛，应用于生命科学和工业实验室。共有五种转子可供选择，包括12×15mL角转，6×50mL角转，18×1.5mL/2.0mL微量角转，5mL,15mL和50mL组合角转，以及6×5mL水平转子。

LSE通用离心机具有超速保护，电子盖锁和离心失衡自动关闭功能。同时，LSE通用离心机在冷藏室中也可以使用。

- ▶ 最多可容纳12个15ml离心管，或6个50mL离心管
- ▶ 适合锥形底和圆底离心管（需要使用适配器）
- ▶ 十级加速/减速可调，最高转速6000rpm/4185xg
- ▶ 占地小，有效利用空间
- ▶ 保修期一年

订购信息

LSE™ 通用离心机

| 货号 | 描述 | 电压 | 插头类型 | 速度 (rpm) | 重量 (kg) | 尺寸 (cm) | 个/箱 |
|-------|---------------------|------|------|-----------|---------|----------|-----|
| 6755 | Corning® LSE™ 通用离心机 | 120V | 美标 | 200-6,000 | 15 | 28×37×26 | 1 |
| 6756 | Corning® LSE™ 通用离心机 | 100V | 美标 | 200-6,000 | 15 | 28×37×26 | 1 |
| 6759* | Corning® LSE™ 通用离心机 | 230V | 欧标 | 200-6,000 | 15 | 28×37×26 | 1 |
| 6758 | Corning® LSE™ 通用离心机 | 230V | 英标 | 200-6,000 | 15 | 28×37×26 | 1 |

* 中国地区适用；如选择订购其他电压规格离心机，客户需自行准备变压器。

转子

| 货号 | 描述 | 最大转速 (rpm) | 最大离心力 | 数量/箱 |
|--------|----------------------|------------|-------|------|
| 480136 | 6x50mL 角转 | 6,000 | 3,820 | 1 |
| 480137 | 12x15mL 角转 | 6,000 | 4,180 | 1 |
| 480138 | 6x5mL 水平转子 | 3,500 | 1,450 | 1 |
| 480139 | 18x1.5mL 角转 | 6,000 | 2,930 | 1 |
| 480143 | 5mL, 15mL 和50mL 组合角转 | 6,000 | 3,820 | 1 |

适配器

| 货号 | 描述 | 数量/箱 |
|--------|--------------------------------|------|
| 480140 | 10mL 和15mL 管子适配器，匹配50mL 角转 | 6 |
| 480141 | 5mL 和7mL 管子适配器，匹配50mL 角转 | 6 |
| 480142 | 5mL, 7mL 和10mL 管子适配器，匹配15mL 角转 | 6 |



6 x 50 mL 角转
(货号: 480136)



12 x 15 mL 角转
(货号: 480137)



6 x 5 mL 水平转子
(货号: 480138)



18 x 1.5 mL 角转
(货号: 480139)



组合角转
(货号: 480143)